


Las células enroscables de referencia K-series son un repuesto ideal respetuosos con el medio ambiente para sustituir las antiguas células de referencia de calomelano.



### CARACTERÍSTICAS

- Resistente y fácil de usar
- Adaptado para el uso con los Baticorrómetros y con las sondas UCP1A y UCP1B
- Respeto el medio ambiente
- Estructura de PVC
- Gran durabilidad

### ESPECIFICACIONES

- Conexión: Rosca
- Salida: +208mV @ 25°C vs Electrodo estándar de hidrógeno (SHE)
- Precisión: ±5mV @ 25°C vs SHE
- Coeficiente de Temperatura: -0.64 mV por °C
- Temperatura: 0 a 40°C
- Vida útil: Hasta 1 año
- Peso (célula): 70g
- Dimensiones (célula): 155mm longitud x 25mm diám.
- Peso (kit): 0,3Kg
- Dimensiones (kit): 26cm x 14cm x 30cm

**Nota:** Debido a la evolución tecnológica, toda la información declarada está sujeta a cambios sin previo aviso ni obligaciones.

Se utilizan para determinar el voltaje de la célula de Plata/Cloruro de Plata/Agua de mar (Ag/AgCl/agua de mar) en un baticorrómetro o en una sonda submarina UCP1A o UCP1B.

Ha sido especialmente diseñada para utilizarse en el Baticorrómetro. Esto se consigue extrayendo la punta de acero inoxidable de la sonda y enroscando la célula de referencia K-series. Hecho esto, el voltaje de la célula de referencia interna Ag/AgCl/agua de mar puede comprobarse. Para estar seguro de los resultados, lo ideal es utilizar un conjunto de tres células K-series diferentes. Las células pueden utilizarse también para comprobar las sondas UCP1A o UCP1B pero esto requiere un adaptador (H16) y un voltímetro de alta impedancia (mayor de 10M Ohm).

El electrodo se aloja en una estructura de PVC de alta resistencia. El electrodo de referencia se suministra con un completo manual de funcionamiento y proporcionará una vida útil de 1 año si se utiliza y se mantiene de forma correcta.

### ACCESORIOS DISPONIBLES



**H6**  
Kit de Calibración  
BCM  
6004-0031



**H3**  
Comprobador  
BCM  
6004-0034



**H26**  
Mezcla de agua  
de mar para test  
6004-0030




**H6**  
Célula de Plata /  
Cloruro de Plata  
6004-0051



**H16**  
Cable adaptador  
para Células K  
6004-0018



**H23**  
Células de  
Referencia Marina  
6004-0026




**H8**  
Bloque de Pruebas  
de Cinc  
6004-0052



**H9**  
Bloque de Pruebas  
de Magnesio  
6004-0053

Documento traducido al español por **Marine Vision S.L.**  
Distribuidor Oficial de Buckleys para España y Portugal



### SERVICIO POST-VENTA / SERVICIO TÉCNICO

Todos los productos Buckleys están fabricados bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma BS EN ISO 9001:2000 y se suministran con un año de garantía de reparación. El equipo ha demostrado ser robusto y fiable, y le dará años de servicio si se mantiene según se indica en nuestras instrucciones.

Buckleys proporciona un servicio rápido y completo de reparación y recalibración de los instrumentos.

Nuestro departamento técnico dispone de asesoramiento en aplicaciones específicas para todos los productos de Buckleys. Puede contactar con nosotros mediante teléfono, fax o email que aparecen en los datos de contacto a continuación.

### Marine Vision S.L.

Polígono La Vega, calle Archidona, nave 19; 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN

Tel: +34 952 473 230 Fax: +34 952 585 545

e-mail: [comercial@marinevision.es](mailto:comercial@marinevision.es)

web: [www.marinevision.es](http://www.marinevision.es)