

Las células de referencia K-series (tipo laboratorio) son un repuesto ideal respetuosos con el medio ambiente para sustituir las antiguas células de referencia de calomelano y se utilizan para determinar la precisión de las células de Plata/Cloruro de Plata.

**FEATURES**

- Longitud de cable de 1 metro
- Carcasa de cristal
- Respeto el medio ambiente
- Rellenable
- Gran durabilidad
- No se desecha de forma especial
- Suministrado con conexión de 4mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Conexión: Cable de 1 metro con conex. 4mm
- Salida: +196mV @ 25°C vs Electrodo normal de hidrógeno (SHE)
- Precisión:  $\pm 10\text{mV}$  @ 25°C vs NHE
- Coeficiente de temperatura:  $-0.64\text{ mV por }^\circ\text{C}$
- Temperatura: 0 a 40°C
- Longitud del cable: 1m
- Dimensiones: 155mm longitud x 25mm diámetro
- Peso (célula): 250g
- Peso (kit): 0,5Kg
- Dimensiones (kit): 13cm x 7cm x 27cm
- La solución de recarga 6004-0133 está disponible en Buckleys

**Note:** Due to ongoing technical developments, all stated information is typical and is subject to change without notice or obligation.


Han sido diseñadas para conectarse a un voltímetro independiente de alta impedancia (mayor de 10M Ohm) a través de un cable de un metro.

El electrodo se aloja en una estructura de cristal de alta resistencia e incorpora un puente salino como relleno.


El electrodo de referencia rendirá hasta 2 años si se utiliza correctamente y puede almacenarse de forma sencilla.



BathyCorrometer®  
Pro'  
6004-0130




UCP1A Célula  
Contacto  
6004-0039



UCP1B Célula  
Proximidad  
6004-0043



Célula Plata  
Cloruro de  
Plata  
6004-0051



Célula de  
referencia Marina  
6004-0026



Célula referencia  
K-SAT  
6004-0111



Solución de  
recarga de  
cloruro de plata/  
plata  
6005-0133



BathyCorrometer®  
Kit Calibración  
6004-0031

**SERVICIO POST-VENTA / SERVICIO TÉCNICO**

Todos los productos Buckleys están fabricados bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma BS EN ISO 9001:2000 y se suministran con un año de garantía de reparación. El equipo ha demostrado ser robusto y fiable, y le dará años de servicio si se mantiene según se indica en nuestras instrucciones.

Se recomienda que se realicen recalibraciones anuales del corrosímetro. Buckleys proporciona un servicio rápido y completo de reparación y recalibración de los instrumentos. Nuestro departamento técnico dispone de asesoramiento en aplicaciones específicas para todos los productos de Buckleys. Puede contactar con nosotros mediante teléfono, fax, email que aparecen en los datos de contacto a continuación.

Documento traducido al español por **Marine Vision S.L.**

**Marine Vision S.L.**

Polígono La Vega, calle Archidona, nave 19; 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN

Tel: +34 952 473 230

E-mail: comercial@marinevision.es

web: www.marinevision.es

**Buckleys (UVRAL) Ltd.**

Buckleys House, Unit G, Concept Court, Shearway Business Park,  
Shearway Road, Folkestone, Kent. CT19 4RG. UK

Tel: +44 (0)1303 278888

Email: sales@buckleys.co.uk

Website: www.buckleysinternational.com